

**HOLEX****Weldon befogó, Forma AD, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300315 18
GTIN	4062406243029
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Befogási Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------