

HOLEX**Weldon befogó, Forma AD hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300325 12
GTIN	4062406243104
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Hűtőcsatorna furatokkal. Nem zárható.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	AD
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------