

**HOLEX****Weldon befogó, Forma AD, SK 50 A = 160, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300355 10     |
| GTIN              | 4062406243289 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Külső Ø D                            | 35 mm                              |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz.    | 10                                 |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 10 mm                              |
| A-méret kinyúlási hossz              | 160 mm                             |
| Befogó                               | SK 50 A = 160                      |
| Szabvány                             | DIN 6359                           |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-1                         |
| Alak                                 | AD                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Körfutási pontosság    | ≤ 3 μm               |
| Forgácsolási stratégia | HPC                  |
| Termék fajtája         | Menesztőlapos befogó |

---

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm | 309900 10 |
|--|-----------|