

HOLEX**Weldon befogó, Forma AD, SK 50 A = 160, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300355 8 |
| GTIN | 4062406243272 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Befogási Ø D ₁ | 8 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 160 mm |
| Külső Ø D | 28 mm |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 |
| Befogó | SK 50 A = 160 |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|---|----------|