

**Garant****Zsugorbefogó karcsú, hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 120, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302343 12
GTIN	4062406243708
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
- Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).
- Hűtőcsatorna furatokkal.

**Felhasználás:**

- Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Hűtőcsatorna furat: Nem zárható

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 12 mm

A-méret kinyúlási hossz: 120 mm

Külső Ø D: 33,9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Külső Ø D	33,9 mm

Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási $\varnothing D_1$	12 mm
Befogó	SK 50 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó