

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer IP65 3 darabos készlet, Méréstartomány: 0-25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421316 0-25
GTIN	4067263132981
Árucikk kategória	43A

Leírás**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

3 × kengyeles mikrométer 421315 sz. 0-25 méret

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
Hibahatár	2 µm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
Leolvasás	0,00005 coll
Orsó Ø	6,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Finom racsni	igen
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 3X25 mm	022000 3X25
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 3X25 mm	022010 3X25

Tartozék

Digitális kengyeles mikrométerIP65 Méréstartomány 0-25 mm	421315 0-25
---	-------------