

**Garant****ER hidro szorítópatron hollandi anyával ER25, Ød: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319742 12
GTIN	4062406244750
Árucikk kategória	31W

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon rugalmas, esztergálásnál statikus szorítópatronos tartóban való használathoz, de meghajtott szerszámokhoz is. Legjobb körfutási tulajdonságok.

Külső menetes meghajtott szerszámokhoz.

**Előny:**

- **Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.**
- **Gyorsan és egyszerűen kezelhető.**
- **Közperselyek rugalmasan használhatóak.**
- **Tökéletes központosítás.**

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Menet M	M32×1,5
Ø d	12 mm
Ø d <sub>2</sub>	42 mm
Hossz L	51 mm

Termék fajtája

Befogófej sima