

**Garant****Menetmaró fej, menettel, Ø D: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218110 26
GTIN	4062406245245
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Felhasználás:**

- Nagyméretű és mély menetekhez.
- Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- Alacsony forgácsoló erő.

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	11
Teljes hossz $L_{ges}$	25,2 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Működő Ø D	26,5 mm
Befogómenet	M12
Váltólapka csavar	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Váll -Ø $D_1$	21 mm
$L_2$	5,2 mm
Forgács hornyok száma	3

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX8	659922 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200