

Garant**Menetmaró fej, menettel, Ø D: 31mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218110 31
GTIN	4062406245252
Árucikk kategória	21R

Leírás**Felhasználás:**

- Nagyméretű és mély menetekhez.
- Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- Alacsony forgácsoló erő.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	22,8 mm
Teljes hossz L_{ges}	28 mm
Vágóélek száma Z	4
Lapkaméret	11
Működő Ø D	30,9 mm
Befogómenet	M12
Váltólapka csavar	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Váll -Ø D_1	25 mm
L_2	5,2 mm
Forgács hornyok száma	4

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX8	659922 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200