

**Garant****Eco leszúró késtartó, axiális, jobbos, PSC 63, Pengemagasság H: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318907 32
GTIN	2050002039544
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Felhasználás:**

Minden szokásos gyártó hűtőfolyadék továbbítással rendelkező leszúró pengéinek a befogásához. A nem használt továbbító furatok lezárhatóak a mellékelt csavarokkal. Gömbfúvóka.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Pengemagasság H	32 mm
Külső Ø D	96 mm
Hegyek középeltolódása f	32,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Leszúró tartó

