

**Garant****Menesztőlapos befogó Forma AD, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303640 10
GTIN	4062406250133
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felfeszabályozva (nyugodt járás).

**Előny:**

**A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés** stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Külső Ø D	35 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
a	1 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------