

Garant**Menesztőlapos befogó Forma AD, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303610 16
GTIN	4062406250096
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás).

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Külső Ø D	48 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm

Befogási \varnothing D ₁	16 mm
a	1 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási \varnothing D1 16 mm	309900 16
--	-----------