

HOLEX**Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 50 rövid, MK belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301185 4
GTIN	4062406252229
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Belső Morse kúp	4
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 µm
Termék fajtája	Befogó adapter

