

HOLEX**Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 50 rövid, MK belső: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301185 3
GTIN	4062406252212
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Belső Morse kúp	3
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 µm
Termék fajtája	Befogó adapter

