

**Garant****Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 39,9 – 100,1 mm, Kapcsolódás: ER25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Árucikk kategória	21F

**Leírás****Kivitel:**

A 39,9 – 100,1 mm Ø tartományhoz. **Moduláris ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER25 szorítópatronos befogóra szerelhető.** Szállítás ABS műanyag dobozban.

- **Beállítási pontosság 0,01 mm / osztásköz. Állítási pontosság 0,002mm az Ø-nél nóniusszal.**
- **0 állásban szerszám nélkül Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>-nél kiegyensúlyozva.**
- **Fordulatszám max. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Hűtés hűtőfolyadék fúvókával, optimális hűtőfolyadék nyomás 10 – 20 bar, legalább 5 bar.**
- **Tolóka radiálisan rögzíthető.**

**Tartalom:**

1 finombeállítású fej: ER25  
1-1 lapkatartó: 237517 sz. 1 méret a Ø 39,9 – 57 mm-hez  
237517 sz. 2 méret az Ø 57 – 100,1 mm-hez  
1 híd: 237518 sz. 1 méret Ø 70,1 – 100,1 mm-hez  
1 zászlós kulcs: 625920 sz. 8IP méret  
1 hatszögkulcs: 627310 sz. 4 méret  
2 hengeres fejű csavar: 237522 sz. M5×12 méret  
2 alátét: 237523 sz.  
2 tányérrugó: 237524 sz.

**Alkatrész:**

239653 sz. váltólapka csavar (8IP; 1,28 Nm) a 237517 sz. 1 méretű és 2 méretű lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A hozzávaló **CCGT0602..** váltólapkát (pl. 237695 / 237696 sz.) külön rendelje meg.

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek  $\pm 20^\circ$ -os beállítására!

## Műszaki leírás

Csatlakozás	ER25
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

Lapkatartó Típus 2	237517 2
Alátét	237523
Tányérrugó	237524
Lapkatartó Típus 1	237517 1
Híd Típus 1	237518 1
Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, zászlómarkolattal Torx Plus® profil 8IP	625920 8IP
Hengeres fejű csavar Típus M5X12	237522 M5X12