



## Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma ADB, SK 50 rövid, MK belső: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	301255 3
GTIN	4062406252281
Árucikk kategória	32A

### Leírás

#### Kivitel:

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluffchip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

#### Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 65 mm

Külső  $\varnothing$  D: 40 mm

### Műszaki leírás

Belső Morse kúp	3
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Külső $\varnothing$ D	40 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 8 \mu\text{m}$

Termék fajtája

Befogó adapter