

Garant GRIDLINE

**Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×20G, Szerszámszár: HSK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970708 HSK40
GTIN	4062406252694
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

**Felhasználás:**

Fiókokba helyezhető.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

**Figyelem:**

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 60

Tengelytávolság A: 79 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 20

**Műszaki leírás**

Tengelytávolság A	79 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Szerszámbe fogók száma	60
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20

Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

---

## Tartozék

Műanyag betét Típus HSK40	947390 HSK40
---------------------------	--------------