

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×20G, Szerszámszár: VDI30**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970708 VDI30
GTIN	4062406252632
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Magasság szerszámrögzítő nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 60

Tengelytávolság A: 79 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 20

Műszaki leírás

Tengelytávolság A	79 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Szerszámbe fogók száma	60
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20
Magasság szerszámrögzítő nélkül	60 mm

Fiókok hasznos területe G-ben	26x20
Terméknév attribútum	26x20G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Műanyag betét Típus VDI30	947390 VDI30
---------------------------	--------------