

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×20G, Szerszámszár: HSK63**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970708 HSK63
GTIN	4062406252717
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 33

Tengelytávolság A: 100 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 20

Műszaki leírás

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Tengelytávolság A	100 mm
Szerszámbe fogók száma	33
Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20

Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK63	947390 HSK63
---------------------------	--------------