

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×20G, Szerszámszár: C6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970708 C6
GTIN	4062406252670
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 49

Tengelytávolság A: 84 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 20

Műszaki leírás

Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Tengelytávolság A	84 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Szerszámbe fogók száma	49
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20

Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Műanyag betét Típus C6	947390 C6
------------------------	-----------