

**Garant****Menetmaró fej, menettel, Ø D: 17mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 218110 17     |
| GTIN              | 4062406252328 |
| Árucikk kategória | 21R           |

**Leírás****Felhasználás:**

- Nagyméretű és mély menetekhez.
- Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- Alacsony forgácsoló erő.

**Műszaki leírás**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Működő Ø D                     | 16,75 mm                |
| Vágóélek száma Z               | 1                       |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>  | 22,2 mm                 |
| Lapkaméret                     | 11                      |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> | 17 mm                   |
| Befogómenet                    | M8                      |
| Váltólapka csavar              | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) |
| Váll -Ø D <sub>1</sub>         | 13 mm                   |
| L <sub>2</sub>                 | 5,2 mm                  |
| Forgács hornyok száma          | 1                       |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat          |
| Felhasználás furattípusnál | Átmenőfurat        |
| Vágásirány                 | Jobb és bal oldali |
| Szárkivitel                | menettel           |
| belső hűtés                | igen               |
| Termék fajtája             | Gewindefräser      |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| 6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX8  | 659922 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 200 cNm | 659957 200 |