

**Toldósár ütvecsavarozóhoz, Típus: 3/75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650009 3/75
GTIN	4062406252359
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erős alak, alkalmas ütve- és impulzus csavarozókhoz 1/4 col Hex (belső hatszög) befogókkal. Rugós golyóval és kioldó funkcióval – a fejeket biztonságosan rögzíti.

Felhasználás:

Közdarabként, belső négyszög befogású dugókulcs fejek belső hatszög befogású csavarozókba történő befogásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél. Barnított felület.

Műszaki leírás

Meghajtási profil	6-szög csatlakozó
Meghajtás a gép felőli oldalon	E 6,3 (1/4 col)
Teljes hossz	75 mm
Négyszög profil oldal	3/8 coll
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Toldósár

