

**HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2xD, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235000 16
GTIN	4062406252755
Árucikk kategória	22L

Leírás**Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

Furattűrés: -0,1 / +0,25 mm

Felhasználás:

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	20 mm
Sorozat	HOLEX Pro
Hasznos hossz L ₁	35 mm
Váltólapka csavar készlet	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Névleges Ø D	16
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOMT05T204 / XOMT05T204
Szárhossz L _s	50 mm

Teljes hossz L	101 mm
Maximális állítási határérték V_{max}	0,25 mm
Kinyúlási hossz L_A	51 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX6	659922 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200