

HOLEX**HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2xD, Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 235000 40 |
| GTIN | 4062406253028 |
| Árucikk kategória | 22L |

Leírás**Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

Furattűrés: -0,1 / +0,25 mm

Felhasználás:

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 232980 6 (TX15;3Nm) |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Sorozat | HOLEX Pro |
| Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
| Hasznos hossz L ₁ | 84 mm |
| Szárhossz L _s | 70 mm |
| Névleges Ø D | 40 |
| Szár Ø D _s | 40 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Teljes hossz L | 186 mm |
| Maximális állítási határérték V_{max} | 0,35 mm |
| Kinyúlási hossz L_A | 116 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| 6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15 | 659922 TX15 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |