

HOLEX**HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4xD, Ø DC: 24mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 235010 24 |
| GTIN | 4062406253523 |
| Árucikk kategória | 22L |

Leírás**Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrási helyzetekben is használható 4xD-ig.

Furattűrés: -0,05 / +0,3 mm

Felhasználás:

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Váltólapka ISO kód | SOMT093608 / XOMT093605 |

| | |
|--|------------------------------|
| Névleges Ø D | 24 |
| Hasznos hossz L ₁ | 99 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
| Szárhossz L _s | 60 mm |
| Sorozat | HOLEX Pro |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Teljes hossz L | 181 mm |
| Maximális állítási határérték V _{max} | 0,3 mm |
| Kinyúlási hossz L _A | 121 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| 6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX9 | 659922 TX9 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm | 659957 200 |