

HOLEX**HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4xD, Ø DC: 18,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235010 18,5
GTIN	4062406253448
Árucikk kategória	22L

Leírás**Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

Furattűrés: -0,05 / +0,3 mm

Felhasználás:

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Ajánlás:

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Sorozat	HOLEX Pro
Szár Ø D _s	25 mm

Vágóélek száma Z	1
Névleges Ø D	18,5
Váltólapka csavar készlet	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Szárhossz L _s	56 mm
Hasznos hossz L ₁	75 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT06T205 / XOMT06T204
Teljes hossz L	148 mm
Maximális állítási határérték V _{max}	0,25 mm
Kinyúlási hossz L _A	92 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ISO 9766
Fúrasi felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrasi felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX7	659922 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200