

**HOLEX****HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3xD, Ø DC: 30mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 235005 30     |
| GTIN              | 4062406253264 |
| Árucikk kategória | 22L           |

**Leírás****Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

**Furattűrés:** -0,1 / +0,25 mm

**Felhasználás:**

A 235030 – 235082 sz. váltólapkával.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

**Tartalom:**

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

**Műszaki leírás**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Hasznos hossz L <sub>1</sub> | 93 mm                   |
| Vágóélek száma Z             | 1                       |
| Váltólapka csavar készlet    | 232980 5 (TX15;3Nm)     |
| Váltólapka ISO kód           | SOMT110408 / XOMT110406 |
| Szár Ø D <sub>s</sub>        | 32 mm                   |
| Sorozat                      | HOLEX Pro               |
| Szárhossz L <sub>s</sub>     | 60 mm                   |
| Névleges Ø D                 | 30                      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Teljes hossz L                          | 180 mm                       |
| Maximális állítási határérték $V_{max}$ | 0,35 mm                      |
| Kinyúlási hossz $L_A$                   | 120 mm                       |
| Váltólapkás fúró furatmélység max.      | 3×D                          |
| Szár                                    | ISO 9766                     |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás                     | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                     | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde megfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás                     | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde kilépés korlátozottan  |
| belső hűtés                             | igen                         |
| Forgácsolási stratégia                  | HPC                          |
| Termék fajtája                          | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| 6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15   | 659922 TX15 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500  |