

**HOLEX****ER szorítópatron menetfúrókhoz, ER 16, Névleges befogási Ø d: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309455 4
GTIN	4062406254025
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

- **A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.**
- **Integrált gyorsváltó szerkezet.**
- **A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.**

**Előny:**

Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyyszögénél.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

Csak a névleges Ø-t fogja be. **Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.**

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	4 mm
Befogó	ER 16
Külső Ø D	16 mm
Teljes hossz L	32,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

