

HOLEX**ER szorítópatron menetfúrókhoz, ER 25, Névleges befogási Ø d: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309457 9
GTIN	4062406254117
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

- A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.
- Integrált gyorsváltó szerkezet.
- A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.

Előny:

Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyszögénél.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak a névleges Ø-t fogja be. **Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	9 mm
Befogó	ER 25
Külső Ø D	25 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

