

**HOLEX****ER szorítópatron menetfúrókhoz, ER 25, Névleges befogási Ø d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309457 6
GTIN	4062406254087
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

- A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.
- Integrált gyorsváltó szerkezet.
- A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.

**Előny:**

Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyszögénél.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

Csak a névleges Ø-t fogja be. **Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.**

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	6 mm
Befogó	ER 25
Külső Ø D	25 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

