



Sűrített levegős fúrógép, Típus: D2121Q



Rendelési adatok

Rendelés száma	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrési teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnyal.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány. Plusz támasztómarkolattal.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	87 dB(A)
Súly	1,4 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Hossz	248 mm
Leadott teljesítmény	350 W
Gyártó jelölése	D2121Q
Maximum levegőigény	600 l/min

Maximális fordulatszám	0 - 750 min ⁻¹
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Max. vibráció EN szerint	2,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Fúrógép