

Garant**Hidroplasztikus tartó VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319754 20
GTIN	4062406254506
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

Egyedülálló befogási áthidalás, h6 és h7 szárat fog be. Homlokoldalon lézerezéssel és a tartón beigazító csavarral a furatkés egyszerű és egyértelmű elhelyezéséhez. Hosszbeállító csavarral. Belső hűtéshez alkalmas.

Két rögzítőcsavar a legjobb hozzáférés érdekében, akár a fő orsóhoz, akár az ellenorsóhoz. Gömbfűvőkával.

Előny:

- **Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.**
- **Gyorsan és egyszerűen kezelhető.**
- **Közperselyek rugalmasan használhatóak.**
- **Tökéletes központosítás.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	42 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Súly	0,6 kg

Külső Ø D	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	64 mm
Befogó	VDI 40
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó