

Garant**Hidroplasztikus tartó Szár Ø 32 mm., ØD1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319751 16
GTIN	4062406254513
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

Egyedülálló befogási áthidalás, h6 és h7 szárat fog be. Homlokoldalon lézerezéssel és a tartón beigazító csavarral a furatkés egyszerű és egyértelmű elhelyezéséhez. Hosszbeállító csavarral. Belső hűtéshez alkalmas.

Rugalmasan használható minden revolver típushoz.

Előny:

- **Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.**
- **Gyorsan és egyszerűen kezelhető.**
- **Közperselyek rugalmasan használhatóak.**
- **Tökéletes központosítás.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

Műszaki leírás

Menet M	M22×1
Ø D ₃	32 mm
Hasznos hossz L ₁	59 mm
A-méret kinyúlási hossz	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Szélesség B	50 mm
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó