

**Garant**

**Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel, HSK-A 63 A = 160,  
Befogási tartomány: 2-6mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	304976 2-6
GTIN	4062406256012
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Szárak keményen felszabályozva.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

**Előny:**

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

**Különleges tartozék:**

Dugókulcs 309890 sz., **GARANT szorítópatron 309563 sz.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Külső Ø D: 27 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
------------------	--------

Befogási tartomány	2 - 6 mm
Külső Ø D	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

Szorítópatron, extra karcsú Névleges befogási Ø d 5 mm	309563 5
Szorítópatron, extra karcsú Névleges befogási Ø d 4 mm	309563 4
Szorítópatron, extra karcsú Névleges befogási Ø d 6 mm	309563 6
Szorítópatron, extra karcsú Névleges befogási Ø d 2 mm	309563 2
Szorítópatron, extra karcsú Névleges befogási Ø d 3 mm	309563 3