

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel, SK 40 A = 120, Befogási tartomány: 1-6mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

- **Köszörült külső és belső kúp.**
- **Száruk keményen felszabályozva.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!**

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Nagy munkatartomány és optimalizált kontúr a csekélyebb rezgések érdekében. Hűtés szorítópatronnal a szerszámon keresztül vagy a szárnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.,

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,

GARANT szorítópatron 309563 sz.,

ALBRECHT szorítópatronok 309572 – 309573 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	42 mm
-----------	-------

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Befogási tartomány	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Hasznos hossz L _N	20 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/300772-1-6>