

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel, HSK-A 63 A = 120,  
Befogási tartomány: 1-6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 304982 1-6    |
| GTIN              | 4250261554156 |
| Árucikk kategória | 34F           |

**Leírás****Kivitel:**

- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Szárak keményen felszabályozva.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

**Előny:**

Nagy munkatartomány és optimalizált kontúr a csekélyebb rezgések érdekében. Hűtés szorítópatronnal a szerszámon keresztül vagy a szárnál.  
A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

**Tartalom:**

Inkluzív szorítócsavar és keresztmarkolatú kulcs.

**Opcionális tartozék:**

**ALBRECHT szorítópatronok 309572 és 309573 sz.**

Dugókulcs 309890 sz., **GARANT szorítópatron 309563 sz.**

**Műszaki leírás**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø D <sub>1</sub> | 10,1 mm |
| Ø D <sub>2</sub> | 13,5 mm |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz              | 120 mm                              |
| Külső Ø D                            | 44 mm                               |
| Befogási tartomány                   | 1 - 6 mm                            |
| Hasznos hossz L <sub>N</sub>         | 30 mm                               |
| Befogó                               | HSK-A 63 A = 120                    |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Alak                                 | A                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Balluffchip furat                    | igen                                |
| Termék fajtája                       | Szorítópatronos befogó              |

## Tartozék

|   |          |
|---|----------|
| Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 4 mm    | 309573 4 |
| Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 3 mm | 309572 3 |
| Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 3 mm    | 309573 3 |
| Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 6 mm    | 309573 6 |
| Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 5 mm | 309572 5 |
| Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 2 mm    | 309573 2 |
| Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 2 mm | 309572 2 |
|   | 309572 4 |

Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási  
Ø d 4 mm

Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási  
Ø d 1 mm

309572 1

Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d  
5 mm

309573 5

Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási  
Ø d 6 mm

309572 6

Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d  
1 mm

309573 1