

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel, HSK-E 40 A = 75,
Befogási tartomány: 1-6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

- **HSK-működő felületek megmunkálva.**
- **Száruk keményen felszabályozva.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!**

Előny:

Nagy munkatartomány és optimalizált kontúr a csekélyebb rezgések érdekében. Hűtés szorítópatronnal a szerszámon keresztül vagy a szárnál.
A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

Opcionális tartozék:

ALBRECHT szorítópatronok 309572 és 309573 sz.

Dugókulcs 309890 sz., **GARANT szorítópatron 309563 sz.**

Műszaki leírás

Külső Ø D	44 mm
-----------	-------

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Befogási tartomány	1 - 6 mm
A-méret kinyúlási hossz	75 mm
Hasznos hossz L _N	35 mm
Befogó	HSK-E 40 A = 75
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 4 mm	309572 4
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 3 mm	309573 3
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 5 mm	309572 5
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 3 mm	309572 3
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 5 mm	309573 5
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 2 mm	309572 2
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 1 mm	309573 1

Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 4 mm	309573 4
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 1 mm	309572 1
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 6 mm	309573 6
Szorítópatron, extra karcsútömített Névleges befogási Ø d 2 mm	309573 2
Szorítópatron, extra karcsúBelső hűtés Névleges befogási Ø d 6 mm	309572 6