

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251901 25/08
GTIN	4045197809063
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2525M08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259033 6

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	32 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 9
Kés ISO kódja	DWLNR/L 2525M08
Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	8 mm

Alátétlapka	259033 6
Teljes hossz L	150 mm
Szárméret	25 mm
Csavar alátétlapkához	259027 4
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500