



Rozsdamentes acél mérőszalag kerület és Ø méréshez Szalagszélesség 35 mm, Max. méréstartomány terjedelem: 950mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	465684 950
GTIN	2050002041288
Árucikk kategória	46R

Leírás

Kivitel:

CJU acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és Ø osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. **Nóniusz leolvasása 0,1 mm.** Hibahatárok a DIN 866 szerint.

V2A kivitel rozsdamentes rugóacélból.

Előny:

Egyszerűen kezelhető és központosítható a széles felfekvő felületnek köszönhetően. Nagyon stabil. Gyors és biztonságos mérés.

Figyelem:

C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Szalagvastagság	0,2 mm
Szalagszélesség	35 mm
Leolvasás	0,1 mm
Kerületi méréstartomány	60 - 950 mm
Méréstartomány Ø	20 - 300 mm
Kalibrálás	G2

Termék fajtája

Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 1000 mm

026280 1000