



## Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: G0820



### Rendelési adatok

Rendelés száma	547250 G0820
GTIN	4062406255084
Árucikk kategória	52D

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

#### Felhasználás:

**Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok**, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

### Műszaki leírás

Fej Ø	8 mm
Fogazás finomsági foka	durva
Teljes hossz	64 mm
Fogazás rövid jelölése	INOX
Szár Ø	6 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fejhossz	19 mm
Sorozat	INOX fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		