



Hajlított hatszögkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Porszórt bevonattal, Hatszög: 3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 627382 3 |
| GTIN | 7610733283071 |
| Árucikk kategória | 63D |

Leírás

Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).

90° a bevezetéshez: A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.

100° a munkavégzéshez: A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

Alapanyag:

Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Felület | Porszórt bevonattal |
| Hatszög | 3 mm |
| Szárhossz | 128×11 mm |
| Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet |
| Profil | Hatszögkulcs |
| Gömbvégű fej a hosszú száron | igen |
| 100 fokos szög | igen |
| Rövid szár | igen |

| | |
|----------------|------------|
| Hosszú kivitel | igen |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |