



Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	613800 8
GTIN	4013288212528
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Különösen alkalmas szűk helyekhez. A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkészszerzése érhető el. A pofa kicsi utánfogási szöge 15°-onként fogja meg a csavart.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613600

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	115 mm
Maximális pofamagasság h1	4,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	7 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Gyártó jelölése	6003 Joker
Szabvány	DIN 3113 A

Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs