

**Szövet ragasztószalag, világoszöld, Szélesség×hossz (mm×m): 38X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083606 38X50
GTIN	4042448529725
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **tesa® 4621** egy univerzális szövet ragasztószalag, mely alkalmas kültéri használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban. Ezen kívül lágyan **letekerhető** a ragasztószalagok **feltekeredése nélkül**, vízálló és UV álló és akár 8 hétig maradványok nélkül eltávolítható.

A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén! A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Szövet finomsága	100 mesh anyag
Szakítószilárdság	540 N/mm
Hossz	50 m
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Béléssel	nem
Szélesség	38 mm
Tárolási hőmérséklet	15 - 25 °C
Hőálló max.	95 °C
Ragasztóerő acélon	34 N/mm
Vastagság	0,13 mm
Tágulási képesség	22 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Festék	világoszöld
Hordozóanyag	Szövet
Gyártó jelölése	4621
Ragasztó massa	akrilát
Terméknév attribútum	világoszöld
Termék fajtája	Ragasztószalag