

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon 3 fiók, középső rész nyitott, jobb oldalon ajtó és 1 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921151 2000
GTIN	4062406262181
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 125, 200, 300

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 125

Ajtómagasság (jobbra) mm: 475

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Ajtó magassága (jobbra)	375 mm
Súly	153 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Alapszekrény szélessége	1900 mm
Sorozat	Ready-to-go
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasság	950 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927800 300
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125