



Szövet ragasztószalag 3 darabos készlet, narancssárga, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 083616 50X25 |
| GTIN | 4042448180810 |
| Árucikk kategória | 08M |

Leírás

Kivitel:

A **tesa® 4671** cellulózgyapot tartószövettel rendelkezik, **nem fényvisszaverő, fluoreszkáló** és szinte **mindenféle felhasználáshoz** alkalmas. **Kézzel könnyen betéphető, maradványok nélkül eltávolítható, érdes felületekre is** ragad és **feliratozható**.

A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén!

A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Hőálló max. | 140 °C |
| Béléssel | nem |
| Szövet finomsága | 120 mesh anyag |
| Tágulási képesség | 9 % |
| Szakítószilárdság | 7 N/mm |
| Tárolási levegő páratartalom | 50 - 70 % |
| Ragasztóerő acélon | 0,35 N/mm |
| Festék | narancssárga |
| Ragasztó massa | természetes kaucsuk |
| Hordozóanyag | Szövet |
| Tárolási hőmérséklet | 15 - 35 °C |
| Szélesség | 50 mm |
| Gyártó jelölése | 4671 |
| Ragasztószalag fajtája | egyoldalú |
| Hossz | 25 m |
| Vastagság | 0,28 mm |
| Terméknév attribútum | narancssárga |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |