

**Csomagoló ragasztószalag, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 50X66****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083678 50X66
GTIN	4042448164964
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, **halk letekerés**.

A **tesapack® Eco & Strong** egy **környezetbarát** PP csomagolószalag 100%-ban újrahasznosított anyagból.

Műszaki leírás

Hossz	66 m
Gyártó jelölése	58153
Tágulási képesség	80 %
Hőálló max.	120 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Festék	Átlátszó
Szélesség	50 mm
Béléssel	nem
Ragasztószalagok száma	1

Hordozóanyag	PP fólia
Vastagság	0,056 mm
Ragasztóerő acélon	25 N/mm
Ragasztó massa	akrilát
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szakítószilárdság	400 N/mm
Tárolási hőmérséklet	15 °C
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Profi kézi letekerő

083676