

**Garant****Keményfém kalapácsfúró készlet, Fúró Ø: 5-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Árucikk kategória	71C

**Leírás****Kivitel:**

A markáns és agresszív központosító csúcs lehetővé teszi az aktív központosítást és optimális megvezetést a fúrási folyamat alatt. Innovatív tervezésű fej rövid, egyenes bekezdésekkel a jóval gyorsabb fúrás érdekében lényegesen nagyobb stabilitás mellett, erősített betonban is. Optimalizált vibrációjú spirálforma megerősített maggal. A mag átmérő és a fúró csavarvonal-emelkedése pontosan egymáshoz illeszkedik és ezáltal hatékony erőátvitelt biztosít a fúrókalapácsról a keményfém hegyre.

**Előny:**

- **A rövid bekezdő csavarvonal és a konkáv kialakítású homloklapfelületek (lapát hatás) biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásjelzés: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **További, speciális kialakítású mag-vágóélek: hatékonyan összezúzzák a betont.**

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

**Tartalma:**

Tárolás: Műanyag kazetta

Kalapácsfúró szár 789010 sz.: 1-1 db

5; 6; 8 méret, hossz 110 mm

6; 8; 10; 12 méret, hossz 160 mm

**Figyelem:**

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerüléséhez).

## Műszaki leírás

Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

## Tartozék

Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X110 mm	789010 6X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 5X110 mm	789010 5X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 12X160 mm	789010 12X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X160 mm	789010 8X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 10X160 mm	789010 10X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X110 mm	789010 8X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X160 mm	789010 6X160