



## Kézi mágneses felvevő, Típus: MHL



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085971 MHL
GTIN	5012095619260
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

**Kivitel:**

Kisméretű acél alkatrészek vagy lapok egyszerű és gyors felemelése.

Maximális tengelyirányú tartóerő: 150 N

Magasság: 85 mm

Hossz: 130 mm

Szélesség: 28 mm

Súly: 0,42 kg

### Műszaki leírás

Szélesség	28 mm
Magasság	85 mm
Súly	0,42 kg
Maximális hőállóság	80 °C
Hossz	130 mm
Maximális tengelyirányú tartóerő	150 N
Termék fajtája	Mágneses felvevő szerszám

