

**Élvonalzó, barnítva, tokban, Hossz: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460100 500
GTIN	4062406264338
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.

Öregített speciális acélból, mindkét él barnított (csillogásmentes).

Figyelem:

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért $\pm 15^\circ$ -os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

Műszaki leírás

Hossz	500 mm
Mérőél egyenességi tűrése	0,004 mm
Szabvány	DIN 874
Alapanyag	Öregített speciális acél
Élletörés felülete	barnított (csillogásmentes)
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F6
Termék fajtája	Élvonalzó

Szolgáltatások

KalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm	026000 500
--	------------

DAkKS kalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm

026010 500