

**Garant****12-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631439 7
GTIN	4062406264352
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

**Szabvány:**

**DIN 3124-L**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX hosszú 12-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631442 sz.; HOLEX: 631452 sz.).

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	7 mm
Hossz	50 mm
Profil oldali Ø	10,8 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej